


Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ Interrupteur de série



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
Interrupteur de série	0105 00	-	-	-	4010337105008
0815 00	0815 00	-	-	-	4010337815006
Interrupteur inverseur 2x	0108 00	-	-	-	4010337108009

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- 0105 00: 28 mm
- 0108 00: 32 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- A condition que la livraison soit possible.