
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Interrupteur inverseur universel | 0106 00 | - | - | - | 4010337106005 |
|  | 0816 00 | - | - | - | 4010337816003 |
|  Interrupteur va-et-vient | 0107 00 | - | - | - | 4010337107002 |
|  Disjoncteur à 2 pôles | 0102 00 | - | - | - | 4010337102007 |
|  Interrupteur inverseur bipolaire | 0109 00 | - | - | - | 4010337109006 |

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 28 mm |
| section de raccordement<br>- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: | 2,5mm² |
| Puissance nominale<br>- LEDi/ CFLi: | 100 W |

**Indications**

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

- À raccorder aussi en éclairable.
- A condition que la livraison soit possible.

---