© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec zone d inscription Interrupteur va-et-vient**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  gris | 0107 31 | - | - | - | 4010337107316 |

**Caractéristiques**

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- Test de tension depuis l’avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
- En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.
- Montage apparent protégé contre l'eau IP66

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| section de raccordement<br>- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: | 2,5mm² |
| Puissance nominale<br>- LEDi/ CFLi: | 100 W |

**Indications**

- A condition que la livraison soit possible.
- À raccorder aussi en éclairable.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Etendue de la livraison**

- Étiquette vierge fournie.

---