





## Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Interrupteur de série	0105 00	-	-	-	4010337105008
	0815 00	-	-	-	4010337815006
 Interrupteur inverseur 2x	0108 00	-	-	-	4010337108009

### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- 0105 00: 28 mm  
- 0108 00: 32 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

### Indications

- A condition que la livraison soit possible.