

Module interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~ avec élément de lampe néon 230 V~ Interrupteur inverseur universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Interrupteur inverseur universel	0116 00	-	-	-	4010337116004
 Disjoncteur à 2 pôles	0112 00	-	-	-	4010337112006

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.