

## Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~ avec plaque de montage Interrupteur inverseur universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème	0116 10	-	-	-	4010337116103
blanc	0116 11	-	-	-	4010337116110

### Caractéristiques

- Avec élément de lampe néon.

### Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles      2,5mm<sup>2</sup>  
jusqu'à:

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi:      100 W

### Indications

- A condition que la livraison soit possible.
- À raccorder aussi en éclairable.