

Interrupteur de commande 10 AX 250 V avec zone d'inscription Interrupteur inverseur universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0116 30	-	-	-	4010337116301

Caractéristiques

- Avec élément de lampe néon.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:

2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.
- A condition que la livraison soit possible.

Etendue de la livraison

- Pann. d'inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN UIT" est ajouté.
- Entrée de câble 2x (entrée jumelée) jointe.
- L'élément de lampe néon 230 V~ 1,5 mA est comprise dans la livraison.