


Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~ avec zone d'inscription Interrupteur inverseur universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0116 31	-	-	-	4010337116318

Caractéristiques

- Avec élément de lampe néon.
- Montage apparent protégé contre l'eau IP66

Caractéristiques techniques

- section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²
- Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- A condition que la livraison soit possible.
- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.
- Pann. d'inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.