





## Module interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~



| Spécification  | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  Interrupteur inverseur universel | 0126 00 | -   | -              | -  | 4010337126003 |
|  Interrupteur va-et-vient       | 0127 00 | -   | -              | -  | 4010337127000 |
|  Disjoncteur à 2 pôles          | 0122 00 | -   | -              | -  | 4010337122005 |

### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 28 mm

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Indications

- A condition que la livraison soit possible.