

Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x Interrupteur de série

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	0125 66	-	-	-	4010337125662
anthracite	0125 67	-	-	-	4010337125679
teinte alu	0125 65	-	-	-	4010337125655

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- 0125 ...: 25 mm
- 0128 ...: 28 mm

Section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- Avec guidage de l'utilisateur palpable.
- Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
- A condition que la livraison soit possible.
- Article suivant: 3125 00 + 3495 xx Disponible à partir de 08/2024.