

Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x Interrupteur inverseur 2x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0128 66	-	-	-	4010337128663
 anthracite	0128 67	-	-	-	4010337128670
 teinte alu (laqué)	0128 65	-	-	-	4010337128656

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- 0125 ...	25 mm
- 0128 ...	28 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²
--	--------

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Indications

- Avec guidage de l'utilisateur palpable.
- Protection antivol par pièce de serrage à visser en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
- A condition que la livraison soit possible.
- Article suivant: 3128 00 + 3495 xxLivable à partir de 08/2024.