




Bouton-poussoir 10 A 250 V~ avec bascule droite Inverseur unipolaire



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0130 66	-	-	-	4010337130666
 anthracite	0130 67	-	-	-	4010337130673
 teinte alu	0130 65	-	-	-	4010337130659

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²

Indications

- Avec guidage de l'utilisateur palpable.
- Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
- Assorti aux interrupteurs-poussoirs par la position verticale de la manette.
- A condition que la livraison soit possible.