

Bouton-poussoir à micro-course 0,5 A 42 V CA avec bascule Contact NO à 1 pôle



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	0138 01	-	-	-	4010337138013
 blanc brillant	0138 03	1/5	20,76	01	4010337138037
 blanc satiné	0138 27	-	-	-	4010337138273
 anthracite	0138 28	-	-	-	4010337138280
 teinte alu (laqué)	0138 26	-	-	-	4010337138266
 noir mat (laqué)	0138 005	-	-	-	4010337037262

Caractéristiques

- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 11 mm

Indications

- Fixation par serrage et par chevilles.
