

Interrupteur à clé 10 AX 250 V~ pour tous les demi-cylindres profilés DIN Interrupteur à 2 pôles



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0144 30	1	164,81	02	4010337144304

Caractéristiques techniques

Dimensions

- Boîtier en aluminium injecté: 1 75 x H 75 x P 66 mm

Indications

- Prière de commander la serrure séparément.
- Le démontage du couvercle du boîtier uniquement possible lorsque la serrure se trouve en position de déverrouillage.
- Entrée M20 par en dessous.

Etendue de la livraison

- La serrure ne peuvent pas comprise dans la livraison.