



## Module interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~ avec élément d'éclairage LED orange 230 V~



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Interrupteur de série	0145 00	-	-	-	4010337041801

### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm <sup>2</sup>
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

### Indications

- A condition que la livraison soit possible.