

Interrupteur à tirette 10 AX 250 V~ avec plaque de montage et adaptateur K/P25 Interrupteur inverseur universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0146 10	-	-	-	4010337146100
 blanc	0146 11	-	-	-	4010337146117

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- A condition que la livraison soit possible.
- Pour montage mural et sur plafond.
- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.