


Module bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Contact NO à 1 pôle	0151 00	-	-	-	4010337151005
 Inverseur unipolaire	0156 00	-	-	-	4010337156000
 Contact NO unipolaire avec borne N 0150 00	0150 00	-	-	-	4010337150008
 Contact NO unipolaire avec contact de signalisation à part 0152 00	0152 00	-	-	-	4010337152002

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
section de raccordement	
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.
- A condition que la livraison soit possible.