
# GIRA Fiche technique



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Module bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Contact NO à 1 pôle | 0151 00 | - | - | - | 4010337151005 |
|  Inverseur unipolaire | 0156 00 | - | - | - | 4010337156000 |
|  Contact NO unipolaire avec borne N | 0150 00 | - | - | - | 4010337150008 |
|  Contact NO unipolaire avec contact de signalisation à part | 0152 00 | - | - | - | 4010337152002 |

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 32 mm |
| section de raccordement<br>- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: | 2,5mm² |

**Indications**

- À raccorder aussi en éclairable.
- A condition que la livraison soit possible.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.