

Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec zone d inscription Contact NO unipolaire avec contact de signalisation à part



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0152 31	-	-	-	4010337152316

Caractéristiques

- Montage apparent protégé contre l'eau IP66

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles
jusqu'à: 2,5mm²

Indications

- A condition que la livraison soit possible.
 - À raccorder aussi en éclairable.
-

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.
 - Les étiquettes avec les symboles « lumière », « sonnette » et « porte » sont fournies.
-