

Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec zone d inscription (partie supérieure de boîtier) Contact NO unipolaire avec contact de signalisation à part



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0152 35	-	-	-	4010337152354

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles
jusqu'à: 2,5mm²

Indications

- A condition que la livraison soit possible.
- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Symboles « lumière », « sonnette » et « porte » fournis.