

Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec zone d'inscription Inverseur unipolaire

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0156 31	-	-	-	4010337156314

Caractéristiques

- Montage apparent protégé contre l'eau IP66

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Indications

- A condition que la livraison soit possible.
- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.
- Les étiquettes avec les symboles « lumière », « sonnette » et « porte » sont fournies.