



Interrupteur de store à bascule 10 AX 250 V~ avec sybолоes de flèche, plaque de montage et adaptateur K/P25



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0159 10	-	-	-	4010337159100
 blanc	0159 11	-	-	-	4010337159117

Caractéristiques

- Avec verrouillage contre le double enclenchement.
- Verrouillé électriquement et mécaniquement.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- A condition que la livraison soit possible.