© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Cadre de finition Gira Standard 55 blanc crème brillant**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  1x | 0211 01 | 1/10/100 | 3,21 | 21 | 4010337211013 |
|  2x | 0212 01 | 1/10/100 | 5,48 | 21 | 4010337212010 |
|  2x sans nervure centrale | 1002 01 | 1/10 | 4,05 | 01 | 4010337002017 |
|  3x | 0213 01 | 1/10/100 | 9,66 | 01 | 4010337213017 |
|  4x | 0214 01 | 1/5 | 16,71 | 01 | 4010337214014 |
|  5x | 0215 01 | 1/5 | 27,49 | 01 | 4010337215011 |

**Caractéristiques**

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

**Indications**

- Convient également pour installations en goulotte.
- En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.