

Cadre de finition Gira F100 blanc brillant

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
1x	0211 112	1/10	7,80	01	4010337043973
2x	0212 112	1/10	13,77	01	4010337044017
2x sans nervure centrale	1002 112	1/10	13,77	01	4010337047094
3x	0213 112	1/5	22,23	01	4010337044031
4x	0214 112	1/5	35,78	01	4010337044055
5x	0215 112	1/5	54,65	01	4010337044079

Caractéristiques

- Incassable.

Indications

- En combinaison avec la bride d'étanchéité, convient également à un montage encastré protégé contre l'eau IP44.