







Cadre de finition Gira F300 blanc brillant



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|------|----------------|----|---------------|
|  1x | 0211 80 | 1/10 | 7,77 | 01 | 4010337113478 |
|  2x | 0212 80 | 1/10 | 10,67 | 01 | 4010337113539 |
|  2x sans nervure centrale | 1002 80 | 1/10 | 10,67 | 01 | 4010337131830 |
|  3x | 0213 80 | 1/5 | 19,47 | 01 | 4010337113584 |
|  4x | 0214 80 | 1/5 | 31,45 | 01 | 4010337113638 |
|  5x | 0215 80 | 1/5 | 47,99 | 01 | 4010337131823 |

Caractéristiques

- Dans la version blanc pur brillant : composé à 85 % de plastique bio-circulaire.

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Cadre de fin. 1x: | B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 |
| Cadre de fin. 2x: | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Cadre de fin. 2x s/NC: | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |

| | |
|---|---------------------------|
| Cadre de fin. 3x: | B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 |
| Cadre de fin. 4x: | B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 |
| Cadre de fin. 5x: | B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 |
| Rayon d'angle: | R 0,5 |
| Plastique biocirculaire - Version: blanc brillant: | min. 50% |
