© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Cadre de finition Gira E2 pour le montage plat blanc brillant**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  1x | 0211 295 | 1/10 | 9,19 | 01 | 4010337022299 |
|  2x | 0212 295 | 1/10 | 14,77 | 01 | 4010337022282 |
|  2x sans nervure centrale | 1002 295 | 1/10 | 14,77 | 01 | 4010337022251 |
|  3x | 0213 295 | 1/5 | 24,34 | 01 | 4010337022275 |
|  4x | 0214 295 | 1/5 | 38,60 | 01 | 4010337022268 |

**Caractéristiques**

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.