© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Prise de haut-parleur stéréo**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  blanc crème brillant | 0402 01 | 1/5 | 20,04 | 01 | 4010337402015 |
|  blanc brillant | 0402 03 | 1/5 | 20,04 | 01 | 4010337402039 |
|  blanc satiné | 0402 27 | 1/5 | 20,04 | 01 | 4010337402275 |
|  anthracite | 0402 28 | 1/5 | 22,83 | 11 | 4010337402282 |
|  teinte alu (laqué) | 0402 26 | 1/5 | 25,67 | 11 | 4010337402268 |
|  noir mat (laqué) | 0402 005 | 1/5 | 25,67 | 11 | 4010337037880 |

**Caractéristiques**

- Avec bornes vissées.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 31 mm |
| Section de raccordement max.: | 1,5mm² |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Indications**

- Pour section de câble jusqu'à max. 10 mm².

---