


Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Interrupteur de série	0105 00	-	-	-	4010337105008
	0815 00	-	-	-	4010337815006
 Interrupteur inverseur 2x	0108 00	-	-	-	4010337108009

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- 0105 00:	28 mm
- 0108 00:	32 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²
--	--------

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Indications

- A condition que la livraison soit possible.