






Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Interrupteur inverseur universel	0106 00	-	-	-	4010337106005
	0816 00	-	-	-	4010337816003
 Interrupteur va-et-vient	0107 00	-	-	-	4010337107002
 Disjoncteur à 2 pôles	0102 00	-	-	-	4010337102007
 Interrupteur inverseur bipolaire	0109 00	-	-	-	4010337109006

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LED/ CFLi:	100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.
 - A condition que la livraison soit possible.
-