© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module prise d’antenne (SE33ST)



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	0937 00	1/5	35,49	01	4010337937005

Caractéristiques

- Boîte de dérivation à trois ports.
- La fiche CEI pour la télévision terrestre est située sur le côté inférieur gauche, la prise CEI pour la radio FM est située sur le côté inférieur droit et la prise F pour la télévision par satellite (SAT) est située en haut au centre.
- Filtres de séparation pour la télévision terrestre et la télévision par satellite à haut taux de suppression : Le signal SAT est filtré dans les ports FM-TV-IEC, tandis que le signal FM/TV terrestre est filtré dans le port satellite F.
- Passage CC du port SAT à l’entrée.
- Le conducteur intérieur se connecte simplement par pression, sans vis nécessaire. Les conducteurs internes peuvent être desserrés plusieurs fois.
- Conforme à la classe de blindage A.

Caractéristiques techniques

Bande de fréquence UKW	
- Plage de fréquence:	87,5 à 108 MHz
- Découplage:	> 10 dB
- :	4 dB
Bande de fréquence TV	
- Plage de fréquence:	125 à 862 MHz
- Découplage:	> 10 dB
- Atténuation : connecteur TV:	4 dB
Bande de fréquence SAT	
- Plage de fréquence:	950 à 2 400 MHz
- Découplage:	> 20 dB
- Atténuation : connecteur SAT:	1,5 dB
Profondeur de montage:	36 mm

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
