










Cadre de finition Gira Standard 55 avec zone d'inscription blanc brillant



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1091 03	1/10	7,38	01	4010337091035
 2x horizontal	1092 03	1/10	13,69	01	4010337092032
 double vertical	1102 03	1/10	13,69	01	4010337102038
 3x horizontal	1093 03	1/10	21,55	01	4010337093039
 3x vertical	1103 03	1/5	21,55	01	4010337103035
 4x horizontal	1094 03	1/5	31,41	01	4010337094036
 4x vertical	1114 03	1/5	31,41	01	4010337008910
 quintuple horizontal	1095 03	1/5	47,22	01	4010337095033
 quintuple vertical	1115 03	1/5	47,22	01	4010337115038

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
 - Etanche au brouillard de pulvérisation.
 - Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
 - Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
-

Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-