

Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription blanc brillant



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1091 29	1/10	11,87	01	4010337084068
 2x horizontal	1092 29	1/10	18,86	01	4010337084129
 double vertical	1102 29	1/10	18,86	01	4010337084150
 3x horizontal	1093 29	1/5	31,76	01	4010337084198
 3x vertical	1103 29	1/5	31,76	01	4010337084235
 4x horizontal	1094 29	1/5	47,79	01	4010337084273
 4x vertical	1114 29	1/5	47,79	01	4010337084310
 quintuple horizontal	1095 29	1/5	68,47	01	4010337084396
 quintuple vertical	1115 29	1/5	68,47	01	4010337084358

Caractéristiques

- Incassable.
 - Etanche au brouillard de pulvérisation.
 - Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
 - Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
 - Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
-

Indications

- Ne pas utiliser avec: boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-