

Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription gris mat (laqué)



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1091 37	1/10	16,70	11	4010337082590
 2x horizontal	1092 37	1/10	27,35	11	4010337082651
 double vertical	1102 37	1/10	27,35	11	4010337082699
 3x horizontal	1093 37	1/5	43,74	11	4010337082668
 3x vertical	1103 37	1/5	43,74	11	4010337082729
 4x horizontal	1094 37	1/5	67,44	11	4010337082675
 4x vertical	1114 37	1/5	67,44	11	4010337082873
 quintuple horizontal	1095 37	1/5	98,19	11	4010337082682
 quintuple vertical	1115 37	1/5	98,19	11	4010337082880

Caractéristiques

- Incassable.
 - Etanche au brouillard de pulvérisation.
 - Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
 - Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
 - Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
-

Indications

- Ne pas utiliser avec: boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-