GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Cadre de finition Gira E2 avec zone d inscription blanc satiné



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1091 22	1/10	11,87	01	4010337084037
 2x horizontal	1092 22	1/10	18,86	01	4010337084082
 double vertical	1102 22	1/10	18,86	01	4010337089131
3x horizontal	1093 22	1/5	31,76	01	4010337084167
 3x vertical	1103 22	1/5	31,76	01	4010337084204
4x horizontal	1094 22	1/5	47,79	01	4010337084242
 4x vertical	1114 22	1/5	47,79	01	4010337084280
quintuple horizontal	1095 22	1/5	68,47	01	4010337084365
 quintuple vertical	1115 22	1/5	68,47	01	4010337084327

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Caractéristiques

- Incassable.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Indications

- Ne pas utiliser avec: boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
