GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Cadre de finition Gira E2 avec zone d inscription noir mat (laqué)



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1091 09	1/10	16,70	11	4010337036746
 2x horizontal	1092 09	1/10	27,35	11	4010337036814
 double vertical	1102 09	1/10	27,35	11	4010337036807
 3x horizontal	1093 09	1/5	43,74	11	4010337036852
 3x vertical	1103 09	1/5	43,74	11	4010337036845
 4x horizontal	1094 09	1/5	67,44	11	4010337036890
 4x vertical	1114 09	1/5	67,44	11	4010337036883
 quintuple horizontal	1095 09	1/5	98,19	11	4010337036920
 quintuple vertical	1115 09	1/5	98,19	11	4010337036913

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Caractéristiques

- Incassable.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Indications

- Ne pas utiliser avec: boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
