GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Cadre de finition Gira Standard 55avec zone d inscription blanc crème brillant

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
1x	1091 01	1/10	7,38	01	4010337091011
2x horizontal	1092 01	1/10	13,69	01	4010337092018
double vertical	1102 01	1/10	13,69	01	4010337102014
3x horizontal	1093 01	1/5	21,55	01	4010337093015
3x vertical	1103 01	1/5	21,55	01	4010337103011
4x horizontal	1094 01	1/5	31,41	01	4010337094012
4x vertical	1114 01	1/5	31,41	01	4010337008903
quintuple horizontal	1095 01	1/5	47,22	01	4010337095019
quintuple vertical	1115 01	1/5	47,22	01	4010337115014

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.

Indications

- Ne pas utiliser avec: boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.