

Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription teinte alu (laqué)



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1091 25	1/10	16,70	11	4010337084051
 2x horizontal	1092 25	1/10	27,35	11	4010337084112
 double vertical	1102 25	1/10	27,35	11	4010337084143
 3x horizontal	1093 25	1/5	43,74	11	4010337084181
 3x vertical	1103 25	1/5	43,74	11	4010337084228
 4x horizontal	1094 25	1/5	67,44	11	4010337084266
 4x vertical	1114 25	1/5	67,44	11	4010337084303
 quintuple horizontal	1095 25	1/5	98,19	11	4010337084389
 quintuple vertical	1115 25	1/5	98,19	11	4010337084341

Caractéristiques

- Incassable.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Indications

- Ne pas utiliser avec: boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-