

Cadre de finition Gira Standard 55 avec zone d'inscription blanc satiné



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
1x	1091 27	1/10	7,38	01	4010337091271
2x horizontal	1092 27	1/10	13,69	01	4010337092278
double vertical	1102 27	1/10	13,69	01	4010337102274
3x horizontal	1093 27	1/5	21,55	01	4010337093275
3x vertical	1103 27	1/5	21,55	01	4010337103271
4x horizontal	1094 27	1/5	31,41	01	4010337094272
4x vertical	1114 27	1/5	31,41	01	4010337008927
quintuple horizontal	1095 27	1/5	47,22	01	4010337095279
quintuple vertical	1115 27	1/5	47,22	01	4010337115274

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.

Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-