

## Multiplexeur vidéo



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	1224 00	1	143,94	10	4010337229124

## Caractéristiques

- Le multiplexeur vidéo regroupe les signaux vidéo des stations de porte, passerelles caméra DCS et passerelles IP DCS.
- Un multiplexeur vidéo peut regrouper les signaux vidéo de trois stations de porte avec caméra couleur. Avec deux multiplexeurs vidéo, on peut regrouper les signaux vidéo de jusqu'à cinq stations de porte.

Le boîtier combiné permet trois types de montage

- Apparent (dans une boîte de dérivation du commerce).
- Encastré (dans un boîtier).
- Sur rail DIN (avec l'adaptateur rail DIN joint).

## Caractéristiques techniques

Alimentation en tension: 26 V CC  $\pm$  2 V (via bus 2 fils)

### Raccordements

- Bus 2 fils ENTRÉE: 6 x borne vissée
- Bus 2 fils SORTIE: 2 x borne vissée

Température ambiante: -25°C à +70°C

### Dimensions

- Multiplexeur vidéo: 136 x H 52 x P 27 mm

## Indications

- Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, le multiplexeur vidéo s'adaptant automatiquement au réseau de lignes disponible.

## **Etendue de la livraison**

- L'adaptateur rail DIN est joint.
-