© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Station d appartement vidéo IP avec WLAN



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 verre blanc	1237 12	1	739,00	30	4010337125730
 verre noir	1237 05	1	739,00	30	4010337125747

Caractéristiques

- Compatible avec les systèmes de communication de porte IP.
- Station d’appartement pour communication de porte IP Gira.
- Station d’appartement avec client SIP.
- Station d’appartement pour passerelle IP DCS.
- Unité entièrement préassemblée avec grand écran couleur HD de 17,78 cm (7").
- Fonction mains libres pratique.
- Façade entièrement vitrée avec fonctionnalité tactile.
- Très grand angle d’observation dans toutes les directions.
- Entrée libre de potentiel pour le raccordement d’un bouton-poussoir d’appel d’étage.
- Montage mural dans un boîtier pour appareil double.
- Interface WLAN.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension:	Classe de puissance PoE 0 : 48 V CC PoE Norme PoE : IEEE 802.3af
Puissance absorbée - Maximale: - Typique:	 8 W 4 W
Connexion réseau:	RJ45
Raccordement d’alimentation en tension:	Borne enfichable à 2 pôles
Raccordement de bouton-poussoir d’appel d’étage:	Borne enfichable à 2 pôles
Diagonale d’écran:	17,78 cm (= 7")
Nombre de couleurs:	16,7 M

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Résolution:	800 x 1 280 px. 216 ppp
Température ambiante:	+5 °C à +40 °C
Indice de protection:	IP3XD
Norme Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz
Dimensions:	l 181 x H 114 x P 15 mm (hauteur de saillie)