



Station d'appartement vidéo IP sans WLAN



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  verre blanc | 1238 12 | 1 | 699,00 | 30 | 4010337125754 |
|  verre noir | 1238 05 | 1 | 699,00 | 30 | 4010337125761 |

Caractéristiques

- Station d'appartement pour communication de porte IP Gira.
- Station d'appartement avec client SIP.
- Station d'appartement pour passerelle IP DCS.
- Unité entièrement préassemblée avec grand écran couleur HD de 17,78 cm (7").
- Fonction mains libres pratique.
- Façade entièrement vitrée avec fonctionnalité tactile.
- Très grand angle d'observation dans toutes les directions.
- Entrée libre de potentiel pour le raccordement d'un bouton-poussoir d'appel d'étage.
- Montage mural dans un boîtier pour appareil double.
- Interface WLAN.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Alimentation en tension: | Classe de puissance PoE 0 : 48 V CC PoE Norme PoE : IEEE 802.3af |
| Puissance absorbée | |
| - Maximale: | 8 W |
| - Typique: | 4 W |
| Connexion réseau: | RJ45 |
| Raccordement d'alimentation en tension: | Borne enfichable à 2 pôles |
| Raccordement de bouton-poussoir d'appel d'étage: | Borne enfichable à 2 pôles |
| Diagonale d'écran: | 17,78 cm (= 7") |
| Nombre de couleurs: | 16,7 M |

| | |
|-----------------------|--|
| Résolution: | 800 x 1 280 px. 216 ppp |
| Température ambiante: | +5 °C à +40 °C |
| Indice de protection: | IP3XD |
| Norme Wi-Fi: | IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz |
| Dimensions: | I 181 x H 114 x P 15 mm (hauteur de saillie) |
