

## Station de porte pour montage apparent 3x



| Spécification                                                                                          | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc                | 1267 66 | 1   | 302,97         | 18 | 4010337267669 |
|  anthracite (laqué) | 1267 67 | 1   | 313,91         | 18 | 4010337267676 |
|  teinte alu (laqué) | 1267 65 | 1   | 313,91         | 18 | 4010337267652 |

### Caractéristiques

- Station de porte pour montage apparent entièrement préassemblée pour montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre.
- Avec le design du programme d'interrupteur Gira TX\_44.
- Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé en aluminium.
- Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile.
- Protection antivol au moyen de vis avec six lobes internes.
- Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
- Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
- Haut-parleur résistant aux intempéries.
- Microphone Elektret de haute qualité.
- Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
- Signal de confirmation lors de l'actionnement de la touche d'appel.
- Réglage possible du volume vocal.
- Éclairage de touche d'appel blanc avec technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible.
- Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs.
- Étiquette nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira.
- Faible hauteur de construction de 19 mm seulement.

### Caractéristiques techniques

Alimentation en tension: 26 V CC  $\pm$  2 V (via bus 2 fils)

#### Raccordements

- Bus 2 fils: 2 x borne vissée

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| - alimentation supplémentaire: | 2 x borne vissée        |
| Indice de protection:          | IP44                    |
| Température ambiante:          | -25°C à +70°C           |
| Dimensions                     |                         |
| - Station de porte 1x:         | I 110 x H 181 x P 19 mm |
| - Étiquettes nominatives:      | I 62 x H 18 mm          |

---

## Indications

- Les touches d'appel inutilisées peuvent être recouvertes avec la cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x.
-