

Capteur de climat ambiant Komfort pour KNX System 70



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	2005 70	1/5	199,00	06	4010337130543
 blanc satiné (laqué)	2005 72	1/5	199,00	06	4010337130550
 anthracite (laqué)	2005 73	1/5	202,98	06	4010337130567
 noir mat (laqué)	2005 74	1/5	206,96	06	4010337130574
 gris mat (laqué)	2005 76	1/5	206,96	06	4010337130581

Caractéristiques techniques

KNX moyen:	TP256
Courant absorbé KNX:	8 à 14 mA
Raccordement KNX:	Borne de raccordement et de dérivation
Nombre d'entrées:	4
Tension de sortie:	5 V CC SELV
Courant de sortie:	3,2 mA max.
Courant de diode LED:	2,2 mA par sortie
Longueur du jeu de câbles:	25 cm, extensible à maximum 30 m
Classe de protection:	III

Profondeur de montage:	19 mm
Température ambiante:	-5°C à +45°C
Humidité de l'air relative:	5 à 95 % (sans condensation)
