

Alimentation en tension 1280 mA avec bobine d'arrêt intégrée pour Gira One et KNX



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Rail DIN	2138 00	1	450,00	66	4010337023241

Caractéristiques techniques

Courant de sortie:	1280 mA
Courant de court-circuit:	max. 3 A

Etendue de la livraison

- Bornes de raccordement et de dérivation comprises dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM):	6
-------------------------	---