






## Haut-parleur radio IP encastrée System 70



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	2282 70	1	30,74	03	4010337123217
 blanc satiné (laqué)	2282 72	1	35,66	03	4010337123224
 gris mat (laqué)	2282 76	1	35,66	03	4010337123279
 noir mat (laqué)	2282 74	1	35,66	03	4010337123262
 anthracite (laqué)	2282 73	1	35,66	03	4010337123255

### Caractéristiques

- Haut-parleurs pour le raccordement à la radio encastrée Gira.

### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
section de raccordement - Raccordement haut-parleur/AUX:	1,5mm <sup>2</sup>
Impédance:	8 Ω
Température ambiante:	-5°C à +50°C