© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Émetteur mural Bluetooth® 1x**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| blanc crème brillant | 2461 01 | 1 | 110,50 | 02 | 4010337110712 |
| blanc brillant | 2461 03 | 1 | 110,50 | 02 | 4010337101598 |
| blanc satiné | 2461 27 | 1 | 110,50 | 02 | 4010337101604 |
| anthracite | 2461 28 | 1 | 113,05 | 02 | 4010337101611 |
| teinte alu (laqué) | 2461 26 | 1 | 116,90 | 02 | 4010337101628 |
| noir mat (laqué) | 2461 005 | 1 | 116,90 | 02 | 4010337101635 |
| gris mat (laqué) | 2461 015 | 1 | 116,90 | 02 | 4010337110729 |

**Caractéristiques**

- Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi.
- Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
- Configuration via l’application ou NFC.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Fréquence radio: | 2,402 - 2,480 GHz |
| Protocole radio: | Bluetooth® Low Energy (BLE) |
| Interface: | NFC |
| Portée | |
| - en champ libre: | jusqu'à 75 m |
| - dans des bâtiments: | env. 10 m |
| Température ambiante: | -25°C à +65°C |
| Humidité de l'air: | 0 à 95 % (sans condensation) |

---

**Indications**

- Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
- Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet.

---

**Etendue de la livraison**

- L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.

---