© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module thermostat d ambiance 230 V~ avec contact NF



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2470 00	1/5	72,99	02	4010337104421

Caractéristiques

- Commande de servomoteurs électrothermiques pour 230 V~.
- Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés.
- Capteur de température interne.
- Commutation silencieuse.
- Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsions (MLI).
- Pour une vanne de type « fermée hors tension ».
- La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage.
- Fonction de protection de vanne (ouverture et fermeture de la vanne 1 fois/semaine).

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
En attente:	<0,5 W
Puissance de raccordement:	max. 20 W
Nombre de servomoteurs:	1 à 10servomoteur thermiqueRéférence Gira : 2169 00Pour les autres entraînements, il est impératif de respecter le courant d’enclenchement, 3 entraînements max. !
Montage:	dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante:	-5°C à +45°C

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.