


Interrupteur de commande à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ avec bascule Disjoncteur à 2 pôles



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 noir mat	2834 005	-	-	-	4010337038573

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	24 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs jusqu'à:	2 × 4 mm ² ou 1 × 6 mm ²

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- BS EN 60669-1.