# **GIRA** Fiche technique



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Bouton-poussoir à bascule 3x 10 A 250 V~ avec bascules Contact NO à 1 pôle**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  blanc crème brillant | 2844 01 | 1/10 | 38,42 | 29 | 4010337082033 |
|  blanc brillant | 2844 03 | 1/10 | 38,42 | 29 | 4010337082040 |
|  anthracite | 2844 28 | 1/10 | 41,20 | 29 | 4010337082064 |
|  teinte alu (laqué) | 2844 26 | 1/10 | 45,30 | 29 | 4010337082057 |
|  noir mat (laqué) | 2844 005 | 1/10 | 45,30 | 29 | 4010337037903 |
|  gris mat (laqué) | 2844 015 | 1/10 | 45,30 | 29 | 4010337087182 |
|  acier inoxydable (laqué) | 2844 600 | 1/10 | 49,19 | 29 | 4010337021957 |

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 25 mm |
| section de raccordement<br>- Pour les conducteurs jusqu'à: | <br>2,5mm² |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Indications**

- Uniquement pour fixation par vis.

---