GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec zone d inscription Interrupteur inverseur universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	3106 31	1	39,72	14	4010337124054

Caractéristiques techniques

section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.